

# Bima basic recond

Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.



- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Viskoelastisk polyuretan i sittgrop
- ✓ Antiglid material
- ✓ Svagt formad med bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggrör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

## Konstruktion

Bima basic recond är formgjuten med sittgrop av 20mm viskoelastisk polyuretan med olika densitet/hårdhet beroende på storlek och brukarvikt. Olika densitet används för att få en bättre avlastning för svanskota och sittbensknölar för de små och lätta respektive för de större tunga brukarna.

- Mjuk - gul 20 - 49kg
- Medium - rosa 50 - 140kg
- Fast - blå 140 - 180kg

Dynbasen är helt vätsketät och kan tvättas/rekonditioneras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Dynan lämpar sig i miljöer där det finns flera användare och där det ställs höga krav på rekonditionering.

Bima basic recond kan beställas med kupad eller plan botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämningskiva.

## Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour. Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget är försett med handtag och undersida med antihalkmaterial för bra fixering i alla typer av rullstolar.

## Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget med antiglidtextil på undersidan finns samma överdrag men med kardborretextil (mjuka sidan) på undersidan. Vid beställning ange art.nr -5 som ändelse.

## Anpassningar

Bima basic recond kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

# Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima basic recond			Kupad undersida -K				Plan undersida -P			Höjd (cm)	Max vikt (kg)
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup>	Sd = Sitsdjup till ryggör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten								
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58			
35	10-3535-K	10-3538-K	10-3540-K	10-3543-K					6,5	125	
37,5	10-3735-K	10-3738-K	10-3740-K	10-3743-K	10-3745-K	10-3747-K	10-3750-K		6,5	125	
40	10-4035-K	10-4038-K	10-4040-K	10-4043-K	10-4045-K	10-4047-K	10-4050-K		6,5	125	
42,5		10-4238-K	10-4240-K	10-4243-K	10-4245-K	10-4247-K	10-4250-K		6,5	135	
45		10-4538-K	10-4540-K	10-4543-K	10-4545-K	10-4547-K	10-4550-K		6,5	135	
47,5		10-4738-K	10-4740-K	10-4743-K	10-4745-K	10-4747-K	10-4750-K		6,5	135	
50		10-5038-K	10-5040-K	10-5043-K	10-5045-K	10-5047-K	10-5050-K		6,5	140	
52,5			10-5240-K	10-5243-K	10-5245-K	10-5247-K	10-5250-K		7,5	180	
55			10-5540-K	10-5543-K	10-5545-K	10-5547-K	10-5550-K	10-5555-K	7,5	180	
57,5			10-5740-K	10-5743-K	10-5745-K	10-5747-K	10-5750-K	10-5755-K	7,5	180	
60					10-6045-K	10-6047-K	10-6050-K	10-6055-K	7,5	180	
35	10-3535-P	10-3538-P	10-3540-P	10-3543-P					6,5	125	
37,5	10-3735-P	10-3738-P	10-3740-P	10-3743-P	10-3745-P	10-3747-P	10-3750-P		6,5	125	
40	10-4035-P	10-4038-P	10-4040-P	10-4043-P	10-4045-P	10-4047-P	10-4050-P		6,5	125	
42,5		10-4238-P	10-4240-P	10-4243-P	10-4245-P	10-4247-P	10-4250-P		6,5	135	
45		10-4538-P	10-4540-P	10-4543-P	10-4545-P	10-4547-P	10-4550-P		6,5	135	
47,5		10-4738-P	10-4740-P	10-4743-P	10-4745-P	10-4747-P	10-4750-P		6,5	135	
50		10-5038-P	10-5040-P	10-5043-P	10-5045-P	10-5047-P	10-5050-P		6,5	140	
52,5			10-5240-P	10-5243-P	10-5245-P	10-5247-P	10-5250-P		7,5	180	
55			10-5540-P	10-5543-P	10-5545-P	10-5547-P	10-5550-P	10-5555-P	7,5	180	
57,5			10-5740-P	10-5743-P	10-5745-P	10-5747-P	10-5750-P	10-5755-P	7,5	180	
60					10-6045-P	10-6047-P	10-6050-P	10-6055-P	7,5	180	

## Fakta

Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Dynans vikt: Bima basic recond 45x43x6,5cm ca 1,0 kg

Material i dynbas: Formgjuten polyuretan, viskoelastisk polyuretan

Material i överdrag: Svart laminerad velour, antiglid

Rekonditionering:

Bima basic recond är försedd med en vätsketät yta som är spritbar, klarar att torkas av med de flesta alkoholbaserade desinfektionsmedel. Kan även rekonditioneras i tvätt kabinett. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

## Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnummer (Ö10-4545-K)

## Mindre storlekar

Storlekar anpassade för barn finns på separat produktblad.

## Övriga mått

Övriga mått och anpassningar tillverkas enligt önskemål.



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

[info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)  
[www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)