



Nima EquaGel Allround

Tryckfördelande / Tryckavlastande dyna i gel för längre tids sittande i rullstol. Konturerad sittgrop i komfortskiktet. Höjd 6,5cm

EquaGel™ är en torr - polymergel som känns nästan gummiliknande vid beröring.

Den viktigaste funktionen är samarbetet cellerna emellan. Varje vägg av en cell är i stånd att stödja endast en lätt belastning, när detta tröskelvärde överskrids fördelas belastningen till omgivande väggar för stöd tills brukarens vikt tryckfördelas så jämt som möjligt över dynan.

Varje modell av EquaGel använder en tvåstegs cellstruktur. Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som är extra känsligt för tryck, detta övre skikt kallar vi komfortskiktet. Detta övre skikt låter de delar av en brukare som behöver stöd sjunka ner i det undre skiktet som vi kallar stödsiktet.

Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att andas ger effektiva trycksårsförebyggande egenskaper.

Utjämningskiva skickas gratis med dynan på begäran om detta behövs för hängmattesits.

Benämning	Storlek	Artikelnummer
Nima EquaGel Allround	sb35sd35	NEA3535
Nima EquaGel Allround	sb37sd40	NEA3740
Nima EquaGel Allround	sb40sd40	NEA4040
Nima EquaGel Allround	sb40sd45	NEA4045
Nima EquaGel Allround	sb42,5sd40	NEA4240
Nima EquaGel Allround	sb42,5sd42,5	NEA4242
Nima EquaGel Allround	sb42,5sd45	NEA4245
Nima EquaGel Allround	sb45sd40	NEA4540
Nima EquaGel Allround	sb45sd45	NEA4545
Nima EquaGel Allround	sb47sd40	NEA4740
Nima EquaGel Allround	sb47sd43	NEA4743
Nima EquaGel Allround	sb50sd40	NEA5040
Nima EquaGel Allround	sb50sd45	NEA5045
Nima EquaGel Allround	sb50sd50	NEA5050
Nima EquaGel Allround	sb55sd50	NEA5550

Vikt

0,8-3kg beroende på storlek

Brukarinfo/kortinfo: Dynan kommer färdig. Tag den ur förpackning och placera i rullstolen enligt dynans etikettering (fram,bak, upp ned)

Teknisk specifikation/Varudeklaration

Materialspecifikation

Bas i Gelstruktur med två skikt.

Överdrag i brandskyddad polyester

Storlekar

Finns i sittbredder från 27cm till 55 cm

CE-märkt Brukarvikt Max 150 kg

Tvättråd

Dynan kan ytdecinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin, Lufttorkas

Överdrag tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Tillbehörsförteckning

- Standardöverdrag luftgenomsläppligt - -
- Inkontinensskyddat överdrag
- Hygienhätta
- Utjämningskiva (gratis tillbehör)
- Mesh överdrag för mjukare sits