

## Funktionsnivåer

	Premium B90	Avancerad B70	Standard B50
<b>AutoSense OS</b>	Premium	Avancerad	Standard
Lugna situationer	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	
Tal i starkt buller <sup>2</sup>	•		
Tal i bil	•		
Komfort i eko	•		
<b>Övriga program</b>			
Max. ytterligare program	5	5	5
Speech in Wind <sup>2</sup>	•		
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller <sup>2</sup>	•	•	
Tal i 360° <sup>2</sup>	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
<b>Streamingprogram</b>			
Max. streamingprogram	4	4	4
Bluetooth audio + mik	•	•	•
Bluetooth-telefon/DECT + mik	•	•	•
RemoteMic/Roger	•	•	•

Funktioner	Premium B90	Avancerad B70	Standard B50
UltraZoom <sup>2</sup>	Premium	Avancerad	Standard
SNR-Boost <sup>2</sup>	•	•	•
FlexControl	•	•	•
FlexVolume	•	•	•
DuoPhone <sup>2</sup>	•	•	•
SoundRecover 2	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Finjusteringskanaler	20	16	12
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
WindBlock <sup>2</sup>	•	•	
EchoBlock	•		
SoundRelax	•	•	
QuickSync <sup>2</sup>	•	•	•
AOV	•	•	•
Tinnitusbalans	•	•	•
autoAcklimatisering	•	•	•

## Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt.

[www.phonakpro.se](http://www.phonakpro.se)

# Phonak Virto™ B

## Produktinformation



Phonak Virto B är en innovativ i-örat apparat för lätt till mycket grav hörselnedsättning, med sex modeller i 3 funktionsnivåer.

Med hjälp av den innovativa teknologin hos den nya Phonak Belong-plattformen är Phonak Virto B-hörapparaterna den perfekta lösningen för kunder som föredrar den bästa hörselprestandan och en kosmetiskt tilltalande individuell lösning.

Mer information finns på [www.phonakpro.se](http://www.phonakpro.se)


<sup>2</sup> Enbart med Binaural VoiceStream Technology™ (riktmikrofon krävs)

## Produktbeskrivning


	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50	Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50
<b>Styrkeklass</b>						
M	•	•	•	•	•	•
P	•	•	•	•	•	•
SP	•	•	•	•	•	•
UP <sup>1</sup>					•	•
<b>Härddvarukonfiguration/alternativ/teknologi</b>						
Batteristorlek	10	312	10	10	312	13
Tryckknapp (Program/Volym)	•	•	•	•	•	•
Volymkontroll		•	•	•	•	•
Telespole	•	•	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•	•	•
Mikrofonteknologi	Rundupptagande	Rundupptagande	Rundupptagande	Riktmikrofon	Riktmikrofon	Riktmikrofon
Trådlös (anslutningsmöjligheter och QuickSync)			•	•	•	•
Binaural VoiceStream Technology™			•	•	•	•
IP68 (utan VK)	• <sup>2</sup>		• <sup>2</sup>			

## Teknisk information


Styrkeklass		M	P	SP	UP <sup>1</sup>
Max utnivå (dB SPL)	2cc coupler	109	115	119	127
	Öronsimulator	120	125	129	135
Maximal förstärkning (dB)	2cc coupler	40	50	60	70
	Öronsimulator	50	60	70	78
Frekvensområde (Hz)	2cc coupler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Strömförbrukning (mA)	NW	0,95	1,0	0,95	
	WHS	1,2	1,2	1,2	1,2




För lätt till måttlig hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer



För lätt till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer



För måttlig till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer



För måttlig till mycket grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

## Färger

### Frontplattans färger

22 Cocoa	26 Pink	28 Brown	06 Black (enbart för IIC)

### Färger skal

22 Cocoa	26 Pink	28 Brown	19 White	21 Transparent	36 Red Transparent	37 Blue Transparent

### Storlek

	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50	Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50
IIC	•					
CIC	•	•	•			
Minikanal	•	•	•	•		
ITC	•	•	•	•	•	•
Halvconcha	•	•	•	•	•	•
Hörtelefon	•	•	•	•	•	•

## Anpassning

<b>Programvara</b>	Phonak Target™ 5.2 eller senare
<b>Gränssnitt</b>	iCube II, programmeringskabel, NOAHLINK, HI-PRO, HI-PRO2

## Trådlöst kommunikationssortiment

	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
<b>Trådlösa tillbehör</b>						
Phonak DECT II			•	•	•	•
Phonak PilotOne II			•	•	•	•
EasyCall II			•	•	•	•
Phonak ComPilot II			•	•	•	•
Phonak ComPilot Air II			•	•	•	•
Phonak TVLink II			• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
Phonak RemoteMic			• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
Phonak MiniControl		•				
<b>Roger</b>						
Roger X / Phonak ComPilot II			•	•	•	•
Roger MyLink		• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>

För information om Roger-mikrofoner, besök [www.phonakpro.se/roger](http://www.phonakpro.se/roger)

<sup>1</sup> Endast tillgänglig i vissa länder  
<sup>2</sup> IP68 visar att hörselapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den kontinuerligt har nedsänkts i 1 meter djupt vatten i 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter i standarden IEC60529. Det fanns inga spår av damm i hörljet.

<sup>1</sup> Kräver ComPilot II eller ComPilot Air II  
<sup>2</sup> Endast tillsammans med Telespole